

# I N F O R M A T I O N

✓ Zutreffend

● Hervorragend geeignet

● Gut geeignet

	Beschreibung										Beschriftung von:				Tuscheigenschaften				
	Nachfüllbar	Ersatzspitzen	Ohne Zusatz von Toluol / Xylol / Butylacetat	Aquamarke	Karton / Papier	Gummi	Leder	Metall	Glas / Porzellan	Kunststoff	Styropor	sofort trocken	trocken abwischbar	wasserfest	wasserfest auf glatten Flächen	lichtbeständig	wetterfest	hitzebeständig bis 100°C	älzfest-Ethen-III-Chlorid

## PERMANENTMARKER

edding No. 1	✓	✓	✓		●	●	●	●	●	●	●	✓		●	●	●	●	●		
edding 10/20			✓		●	●	●	●	●	●	●	✓		●	●	●	●			
edding 30/33	✓	✓	✓	✓		●	●	●	●	●	●			●	●	●				
edding 400/404 X	✓	✓	✓		●	●	●	●	●	●	●	✓		●	●	●	●	●	●	●
edding 500/550	✓	✓	✓		●	●	●	●	●	●	●	✓		●	●	●	●	●	●	
edding 800	✓	✓	✓		●	●	●	●	●	●	●	✓		●	●	●	●	●	●	
edding 850	✓	✓	✓		●	●	●	●	●	●	●	✓		●	●	●	●	●	●	
edding 3000/3300	✓	✓	✓		●	●	●	●	●	●	●	✓		●	●	●	●	●	●	●
edding 3700/3730	✓		✓	✓	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●				

## LACKMARKER

edding 750		✓	✓		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	✓
edding 751			✓		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	✓
edding 753			✓		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	✓
edding 780 X			✓		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	✓
edding 8700			✓		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	✓
edding 4000			✓	✓	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	✓

## BOARDMARKER

edding 250	✓	✓	✓		●				●	●		✓	✓			●				
edding 270	✓		✓	✓	●				●	●			✓			●				
edding 360	✓	✓	✓		●				●	●		✓	✓			●				
edding 361	✓	✓	✓		●				●	●		✓	✓			●				
edding 363	✓	✓	✓		●				●	●		✓	✓			●				
edding 365	✓	✓	✓		●				●	●		✓	✓			●				
edding 725			✓	✓	●				●	●			✓			●				

## OHP-MARKER

edding 140/141/142/143									●	●		✓		●	●	●				
edding 150/151/162/153									●	●		✓			●					