



30 mm

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 vor

TOL. UNLESS OTHERWISE STATED			TOL. OF ANGLE (SHORT SIDE OF ANGLE)			OVER/UNDER / SURFACE	DIMENSION	TOLERANCE
über/OVER 0.5 bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30 bis/UP TO 120	bis/UP TO 10	über/OVER 10 bis/UP TO 50	über/OVER 50 bis/UP TO 100			
± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 1°	± 30'	± 20'			



530301
530298

	1232	1231
A		127
B		115
D		11,0
F		0,5-16
Draht		6,2-74
		01-4
	L	K-Nr.

ARE OUR EXCLUSIVE PROPERTY THE RECIPIENT AGREES NOT TO REPRODUCE, COPY, USE OR TRANSMIT THIS DOCUMENT AND FOR THE INFORMATION THEREIN CONTAINED FOR ANY PURPOSE, EXCEPT WITH OUR WRITTEN PERMISSION.

Arbeitspause
 Bei Erhalt dieser Pause werden alle früheren Pausen ungültig.
 Alle Pausen sind zu vernichten oder zurückzubringen.

PROJECT EUROP. Gr. PA6.6

METRIC Betriebstemperatur -25°C bis +80°C

Material schwarz

Tag/DATE 35.92 Ersatz für/SUBSTITUT FOR

Gez./DR. *fu*

Bearb./CH. *Sp* Ersetzt durch/REPLACED BY

Gepr./APP. *de*

Bezeich. Modultab SCALE

TITLE 1:1

Versuchs-Nr. EXP. NO.

Zchnngs.-Nr. DRAW. NO. 3.454.005 K-Nr. 1 (4)

Index	Aenderung/CHANGE	Tag DATE	Name	Verwendung USE	13.43	13.21			
-------	------------------	----------	------	----------------	-------	-------	--	--	--