


Artikel-Nr.: 530348

Bez.: DC-Hohlstecker, gerade Ausf. mit Knickschutz, I.-Ø 1,30mm, A.-Ø 4,00mm, Schaftlänge 9,50mm



SPECIFICATION:

1. RATING: 1A, 12VDC

2. OPERATING TEMPERATURE:

-20°C to + 80°C

5	CRIMPING PATCH	Cu
4	SOLDERING PATCH	Cu
3	BODY	Cu
2	PLASTIC HANDLE	PE
1	DIELECTRIC	POM
ITEM	DESIGNATION	MATERIAL

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED

LINEAR	0.0±0.25 0.00±0.15
ANGLES	±

RoHS COMPLIANT

TITLE: DC PLUG DIA. 1.3MM*4.0MM*9.5MM

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

