





Oberteil von Außen




Unterteil von Innen



Ø2 / 4.9 tief  
(2x)





Oberteil von Innen



Ø2 / 4.9 tief  
(5x)

Unterteil von Außen



parallel montiert



pultförmig montiert



Modell	Ausführung
BS 400 F	IP 40, aufrüstbar auf IP 65 mit BS 400 DI-D
BS 402 F	IP 65 durch integrierte Rundschnurdichtung, (keine Verwendung mit BS 400 DI-D möglich)