

Produktdatenblatt

SZ 2400.940



Stammdaten:

| | |
|------------------------|--|
| Bestell-Nummer: | SZ 2400.940 |
| Bezeichnung: | Steckerdurchführung - Dichtmodule 40x40, Dichtbereich 9- 12 mm, |
| Variante: | k.A. |
| VE: | 10 ST |
| BxHxT: | k.A. |
| Montage-Fläche: | k.A. |
| Volumen: | 0,12 dm ³ |
| Gewicht: | 0,02 kg |
| EAN: | 4028177598096 |
| Zoll-Nummer: | 85381000 |
| Schutzarten: | k.A. |

Approbationen:

Artikeleigenschaften:

Verwendung Zum Abdichten von Kabeln und Leitungen in Verbindung mit dem Dichtraahmen.
Die Dichtmodule mit variablem Klemmbereich sind über Klemmbügel rüttelsicher im Rahmen fixiert.

Technische Daten

Dichtmodul in der Abmessung 40 x 40 mm
Für den Klemmbereich von 9 bis 12 mm
Schutzart:
IP 64 nach EN 60529, NEMA 12 wird erfüllt



Produktdatenblatt

SZ 2400.940

Material

Dichtmodule: Polyamid
Dichtung: LSE 2