

# Produktdatenblatt

## SZ 2400.960



### Stammdaten:

<b>Bestell-Nummer:</b>	SZ 2400.960
<b>Bezeichnung:</b>	Steckerdurchführung - Dichtmodule 40x40, Dichtbereich geschlossen,
<b>Variante:</b>	k.A.
<b>VE:</b>	10 ST
<b>BxHxT:</b>	k.A.
<b>Montage-Fläche:</b>	k.A.
<b>Volumen:</b>	0,12 dm <sup>3</sup>
<b>Gewicht:</b>	0,02 kg
<b>EAN:</b>	4028177598119
<b>Zoll-Nummer:</b>	85381000
<b>Schutzarten:</b>	k.A.

### Approbationen:

### Artikeleigenschaften:

**Verwendung** Zum Abdichten von Kabeln und Leitungen in Verbindung mit dem Dichtrahmen.  
Die Dichtmodule mit variablem Klemmbereich sind über Klemmbügel rüttelsicher im Rahmen fixiert.

### Technische Daten

Dichtmodul in der Abmessung 40 x 40 mm  
Als geschlossenes Blindmodul zur Abdichtung nicht genutzter Steckplätze im Dichtrahmen  
Schutzart:  
IP 64 nach EN 60529, NEMA 12 wird erfüllt



# Produktdatenblatt

## SZ 2400.960

### **Material**

Dichtmodule: Polyamid  
Dichtung: LSE 2