



Gehaeuse ohne Vorpraegungen	Gehaeuse mit Vorpraegungen
Max.moegliche metrische Bohrungen je Kastenseite	
M je Seite	○ Metrische Typen: M16/20 ⊗ Metrische Typen: M25/32
12 12	
16 6	
20 4	
25 3	
32 1	

(Verwendungsbereich)	(Zul. Abw.)	(Oberflaeche)	Maßstab 1:2	(Volumen in cm³)
Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdru cklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.			Datum	Name
			Bearb. 26.02.08	WSP
			Gepr. 29.05.12	MGu
			Vers.	
			Status	Freigabe
			(Benennung)	
			Massblatt	
			TK 1818, flach, metrisch	
			(Zeichnungsnummer)	
			M-TK-1818flach	
			Blatt 1	
			A2 Bl.	
1	M 074/12	29.05.12	WSP	
Zust.	Aenderung	Datum	Name	(Urspr.)
(Dateiname Modell:) M-TK-1818FLACH				
(Dateiname Zeichnung:) M-TK-1818FLACH				