



LEERGEHÄUSE

# TK PS 1818-6f-m



## TK PS 1818-6f-m

Leergehäuse

**CUSTOMIZABLE**

182 x 180 x 63 mm  
 Artikelnummer: 10541301

Leergehäuse, Kasten und Deckel: Polystyrol, grau, ähnlich RAL 7035

mit metrischen Vorprägungen



## Technische Daten

### Abmessungen

Breite:	182 mm
Länge:	180 mm
Höhe:	63 mm
Innenhöhe:	48 mm

### Werkstoff

Kasten:	Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

### Weitere Eigenschaften

Schutzklasse:	II - Schutzisoliert nach VDE 0106
---------------	--------------------------------------

## Zubehör

- ASS-gro - Aussenscharnier-Set
- HBA - Handbetätigungsaufsatz
- MPS-KRI - Montageplatte
- NS 35-144 - Normschiene
- TK ABL - Aussenbefestigungslaschenset
- TK MPI-1818 - Montageplatte



LEERGEHÄUSE

# TK PS 1818-6f-m

Bemessungsisolationsspannung AC:	690V V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Geeignet für Aussenanwendung:	Nein
Brennverhalten nach UL:	HB nach UL94
Brennverhalten nach VDE:	650°C nach VDE 0471/ EN 60695
plombierbar:	Ja
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Leitungseinführungen:	Ja
Schutzart:	IP66 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%