



LEERGEHÄUSE

# AKL 3-g



## AKL 3-g

Leergehäuse

**CUSTOMIZABLE**

300 x 450 x 132 mm  
 Artikelnummer: 74040301

Leergehäuse, mit Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen, Kasten und Deckel: Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035



### Technische Daten

#### Masse

Breite:	300 mm
Länge:	450 mm
Höhe:	132 mm
Innenhöhe:	114 mm

#### Werkstoff

Kasten:	Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

#### Weitere Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V V
----------------------------------	---------

### Zubehör

- AK MPI 3

---

- AK NS35-250

---

- NS35-216/3

---

- AK NS35-406

---

- AK ABL-ES

---

- ASS-gro

---

- AK ABF 2

---

- AK TW

---



LEERGEHÄUSE

# AKL 3-g

Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
PVC-frei:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Brennverhalten nach UL:	HB nach UL94
Brennverhalten nach VDE:	650°C nach VDE 0471/ EN 60695
Leitungseinführungen:	Ja
plombierbar:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%