



LEERGEHÄUSE

# AKL 3-gh



## AKL 3-gh

Leergehäuse

**CUSTOMIZABLE**

300 x 450 x 209 mm  
 Artikelnummer: 74290301

Leergehäuse, mit Anbaustützen, Verschluss- und Isolierstopfen, Kasten und Deckel: Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035



### Technische Daten

#### Masse

Breite:	300 mm
Länge:	450 mm
Höhe:	209 mm
Innenhöhe:	191 mm

#### Werkstoff

Kasten:	Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

#### Weitere Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V V
----------------------------------	---------

### Zubehör

- AK MPI 3

---

- AK NS35-250

---

- NS35-216/3

---

- AK NS35-406

---

- AK ABL-ES

---

- ASS-gro

---

- AK ABF 2

---

- AK TW

---



LEERGEHÄUSE

## AKL 3-gh

Bemessungsisolationsspannung DC: 1000 V

PVC-frei: Ja

Schwermetallfrei: Ja

Silikonfrei: Ja

Brennverhalten nach UL: HB nach UL94

Brennverhalten nach VDE: 650°C nach VDE  
0471/ EN 60695

Leitungseinführungen: Ja

plombierbar: Ja

Schutzart: IP65 - nach EN  
60529 / DIN VDE  
0470-1

Schlagfestigkeit: IK07 nach DIN EN  
5012 / VDE 0470  
Teil 100

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal): -25 °C

Umgebungstemp (maximal): 40 °C

Umgebungstemp. (24 Stunden): 35 °C

Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C  
(kurzfristig): 95%

Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: 50%