



LEERGEHÄUSE

# AKL 3-t



## AKL 3-t

Leergehäuse

**CUSTOMIZABLE**

300 x 450 x 132 mm  
 Artikelnummer: 74400301

Leergehäuse, mit Anbaustützen, Verschluss- und Isolierstopfen, Kasten: Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent



## Technische Daten

### Masse

Breite:	300 mm
Länge:	450 mm
Höhe:	132 mm
Innenhöhe:	114 mm

### Werkstoff

Kasten:	Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polycarbonat, transparent
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

### Weitere Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V V
----------------------------------	---------

## Zubehör

- AK MPI 3
- AK NS35-250
- NS35-216/3
- AK NS35-406
- AK ABL-ES
- ASS-gro
- AK ABF 2
- AK TW



LEERGEHÄUSE

**AKL 3-t**

Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
PVC-frei:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Brennverhalten nach UL:	HB nach UL94
Brennverhalten nach VDE:	650°C nach VDE 0471/ EN 60695
Leitungseinführungen:	Ja
plombierbar:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%