

Produkt

RK 4/18-L



Reihenklemmgehäuse, Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, inkl. 8 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54, 2 Anbaustutzen M25, Dichtbereich 9 - 18,5 mm, IP54, 1 Anbaustutzen M32, Dichtbereich 11 - 23 mm, IP54

grau, ohne Klemmen

Artikel: RK 4/18-L

Technische Daten

Maße:

Breite: 182 mm
 Länge: 180 mm
 Höhe: 90 mm

Werkstoff:

Kasten: Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035
 Deckel: Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035
 Dichtung: Polyurethan
 Deckelschraube: Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Eigenschaften:

Schutzart: IP66/IP54 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
 Umgebungstemp. (minimal): -25 °C
 Umgebungstemp. (maximal): 40 °C
 Umgebungstemp. (24 Stunden): 35 °C
 Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: 100%
 Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): 50%
 Schlagfestigkeit: IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
 Schutzklasse: II - Schutzisoliert nach VDE 0106
 Halogenfrei: ✓
 Schwermetallfrei: ✓

PVC-frei:	√
Silikonfrei:	√
Witterungsbeständigkeit:	-
UV-Beständigkeit:	-
Brennverhalten nach UL:	HB nach UL94
Brennverhalten nach VDE:	650 °C nach VDE 0471/ EN 60695
Geeignet für Außenanwendung:	-
Leitungseinführungen:	√
Bestückung:	Normschiene NS 35
