

Produkt

RKK 4/05-5x4²



Reihenklammengehäuse in kompakter Bauform, Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, bestückt mit 5-poliger Blockklemme 0,2-4 mm² (Schraubanschluss), inkl. 3 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54

Artikel: RKK 4/05-5x4²

Technische Daten

Maße:

Länge: 65 mm
Höhe: 57 mm

Werkstoff:

Kasten: Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035
Deckel: Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035
Dichtung: Polyurethan

Eigenschaften:

Schutzart: IP66/IP54 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Umgebungstemp. (minimal): -25 °C
Umgebungstemp. (maximal): 40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden): 35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: 50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): 100%
Schlagfestigkeit: IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Schutzklasse: II - Schutzisoliert nach VDE 0106
Halogenfrei: ✓
Schwermetallfrei: ✓
PVC-frei: ✓
Silikonfrei: ✓
UV-Beständigkeit: -

Witterungsbeständigkeit:	-
Brennverhalten nach UL:	HB nach UL94
Brennverhalten nach VDE:	650 °C nach VDE 0471/ EN 60695
Geeignet für Außenanwendung:	-
Leitungseinführungen:	-
Bestückung:	Schraubklemme
Anzahl Klemmen:	1 Stück
Anzahl der Klemmstellen:	5
Leiterquerschnitt:	4 mm ²
