

## Produkt

### RKK 4/08-8x4<sup>2</sup>



Reihenklemmgehäuse in kompakter Bauform, Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, bestückt mit 7- oder 8-poliger Blockklemme 0,2-4 mm<sup>2</sup> (Schraubanschluss), inkl. 4 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54

(mit 8-poliger Blockklemme)

**Artikel:** RKK 4/08-8x4<sup>2</sup>

## Technische Daten

### Maße:

Länge: 94 mm  
 Höhe: 57 mm

### Werkstoff:

Kasten: Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035  
 Deckel: Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035  
 Dichtung: Polyurethan  
 Deckelschraube: Polyamid 6, glasfaserverstärkt

### Eigenschaften:

Schutzart: IP66/IP54 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1  
 Umgebungstemp. (minimal): -25 °C  
 Umgebungstemp. (maximal): 40 °C  
 Umgebungstemp. (24 Stunden): 35 °C  
 Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: 50%  
 Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): 100%  
 Schlagfestigkeit: IK07  
 Schutzklasse: II - Schutzisoliert nach VDE 0106  
 Halogenfrei: ✓  
 Schwermetallfrei: ✓  
 PVC-frei: ✓  
 Silikonfrei: ✓

Witterungsbeständigkeit:	-
UV-Beständigkeit:	-
Brennverhalten nach UL:	HB nach UL94
Brennverhalten nach VDE:	650 °C nach VDE 0471/ EN 60695
Leitungseinführungen:	√
Bestückung:	Schraubklemme
Anzahl der Klemmstellen:	8
Leiterquerschnitt:	4 mm <sup>2</sup>

---