

Produktbeschreibung

Halogenfrei; Extrem flammwidrig nach UL 94V-0; Selbstverlöschend, keine Tropfenbildung



Anwendungsgebiete

- Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde.
- Flughäfen
- Tunnelbauten
- U-Bahnen
- Öffentliche Gebäude

Nutzen

- Halogenfrei
- Extrem flammwidrig nach UL 94V-0
- Selbstverlöschend, keine Tropfenbildung

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Bemerkung

- Konstruiert zur Verwendung mit SKINTOP® ST-HF-M



Technische Daten

Lieferfarbe

RAL 7035 lichtgrau

Temperaturbereich

-20°C bis +100°C

Material

Polyamid UL 94V-0 - halogenfrei

Artikelliste

Artikel- nummer	Artikelbez. / Größe	SW mm
SKINTOP® GMP-HF-M		
53119200	12 x 1,5	17
53119210	16 x 1,5	22
53119220	20 x 1,5	27
53119230	25 x 1,5	34
53119240	32 x 1,5	41
53119250	40 x 1,5	50
53119260	50 x 1,5	60
53119270	63 x 1,5	75

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.