

Produktbeschreibung

Nutzen siehe SKINTOP® ST-M



Anwendungsgebiete

- Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten.

Nutzen

- Nutzen siehe SKINTOP® ST-M

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Norm-Referenzen

- UL File Nr. E79903

Bemerkung

- Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch
- Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M
- SKINTOP® STR M ISO Versionen haben ein extralanges Anschlussgewinde
- Versionen SKINTOP® STR M ISO mit langem Anschlussgewinde, siehe Tabelle, haben keine DNV Zulassung



Technische Daten

Achtung

Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21

Lieferfarbe

RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz/UV-beständig

Material

Körper: Polyamid Dichtung: CR

Prüfungen

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Schutzart

IP 68 - 5 bar

IP 69 K

Temperaturbereich

statisch: -40°C bis +100°C

Dynamisch: -20°C bis +80°C

Artikelliste

Artikelnummer	Artikelbez. / Größe	Klemmbereich ØF mm	SW mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm
SKINTOP® STR-M silbergrau					
53111100	STR-M 12 x 1,5	1-5	15	30,0	8,0
53111110	STR-M 16 x 1,5	2-7	19	34,0	8,0
53111120	STR-M 20 x 1,5	5-10	25	37,0	9,0
53111130	STR-M 25 x 1,5	6-13	30	40,0	10,0
53111140	STR-M 32 x 1,5	7-15	36	47,0	10,0
53111150	STR-M 40 x 1,5	15-23	46	52,0	10,0
53111160	STR-M 50 x 1,5	22-29	55	62,0	12,0
53111170	STR-M 63 x 1,5	28-39	66	71,0	12,0
SKINTOP® STR-M schwarz					
53111300	STR-M 12 x 1,5	1-5	15	30,0	8,0
53111310	STR-M 16 x 1,5	2-7	19	34,0	8,0
53111320	STR-M 20 x 1,5	5-10	25	37,0	9,0
53111330	STR-M 25 x 1,5	6-13	30	40,0	10,0
53111340	STR-M 32 x 1,5	7-15	36	47,0	10,0
53111350	STR-M 40 x 1,5	15-23	46	52,0	10,0
53111360	STR-M 50 x 1,5	22-29	55	62,0	12,0
53111370	STR-M 63 x 1,5	28-39	66	71,0	12,0
SKINTOP® STR-M lichtgrau					
53111500	STR-M 12 x 1,5	1-5	15	30,0	8,0
53111510	STR-M 16 x 1,5	2-7	19	34,0	8,0
53111520	STR-M 20 x 1,5	5-10	25	37,0	9,0
53111530	STR-M 25 x 1,5	6-13	30	40,0	10,0



53111540	STR-M 32 x 1,5	7-15	36	47,0	10,0
53111550	STR-M 40 x 1,5	15-23	46	52,0	10,0
53111560	STR-M 50 x 1,5	22-29	55	62,0	12,0
53111570	STR-M 63 x 1,5	28-39	66	71,0	12,0
SKINTOP® STR M ISO silbergrau (mit langem metrischen Anschlussgewinde)					
53017110	STR M 16 x 1,5	2-6	19	40,0	12,0
53017130	STR M 20 x 1,5	4-9	24	45,0	13,0
53017140	STR M 25 x 1,5	6-12	27	47,0	13,0
SKINTOP® STR M ISO schwarz (mit langem metrischen Anschlussgewinde)					
53017310	STR M 16 x 1,5	2-6	19	40,0	12,0
53017330	STR M 20 x 1,5	4-9	24	45,0	13,0
53017340	STR M 25 x 1,5	6-12	27	47,0	13,0

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.