






Verschlussstopfen



Schutzart gemäß EN 60 529: bis IP 66
Einsatztemperatur: -40°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 100°C
Material: Polyethylen
Ausstattung: Zum Verschließen von nicht genutzten Bohrungen
Chemische Beständigkeit: Laugen und anorganische Säuren
Spannungsrisssgefahr: Niedrig

Type	WISKA-No. RAL 7035		 mm	 mm	E1 mm	TL mm	 mm
EST 16	62551	100	16	9,5	21,2	11	16,5
EST 20	62552	100	20	9,5	25,2	11	20,5
EST 25	62553	100	25	9,5	30,2	11	25,5
EST 32	62554	100	32	9,5	37,2	11	32,5

© 2008 WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH
 Kisdorfer Weg 28
 D-24568 Kaltenkirchen
 Telefon: +49 (0)4191 / 508-100
 Fax: +49 (0)4191 / 508-209