

G-Sicherungseinsätze

No. 1038.300

Fuse-links

time-lag

10,3 x 38 mm

träge



T

IEC 60269-1

IEC 60269-2

IEC 60269-2-1



Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

Packing options:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

Bemessungswerte / Ratings

Art.- No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Max . Leistungsverlust power dissipation [W]
1038.314	0,5 A	500 V	120 kA	0,49
1038.317	1 A	500 V / 690 V	120 kA	0,10
1038.320	2 A	500 V / 690 V	120 kA	0,18
1038.323	4 A	500 V / 690 V	120 kA	0,31
1038.325	6 A	500 V / 690 V	120 kA	0,32
1038.326	8 A	500 V / 690 V	120 kA	0,52
1038.327	10 A	500 V / 690 V	120 kA	0,55
1038.328	12A	500 V / 690 V	120 kA	0,63
1038.330	16 A	500 V	120 kA	0,92
1038.331	20 A	500 V	120 kA	0,96
1038.332	25 A	500 V	120 kA	1,40
1038.334	32 A	400 V	120 kA	1,80