



LEERGEHÄUSE

TG ABS 1208-9-0

TG ABS 1208-9-0

Leergehäuse

CUSTOMIZABLE

122 x 82 x 85 mm
 Artikelnummer: 10090401

Leergehäuse, Kasten und Deckel: ABS, grau ähnlich RAL 7035



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	122 mm
Länge:	82 mm
Höhe:	85 mm
Innenhöhe:	69 mm

Werkstoff

Kasten:	ABS, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	ABS, grau ähnlich RAL 7035
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Edelstahl V2A, Schnellverschluss

Weitere Eigenschaften

Schutzklasse:	II - Schutzisoliert nach VDE 0106
---------------	-----------------------------------

Zubehör

DAE M12 - Druckausgleichelement

LFR - Stufenbohrer

NS 35-104 - Normschiene

TG ABL - Aussenbefestigungslaschens.

TG DVS-42 - Deckelverliersicherung

TG MPI-1208 - Montageplatte

TG MPS-1208 - Montageplatte

TG PST1 - Plombierset

TS 15-104 - Normschiene



LEERGEHÄUSE

TG ABS 1208-9-0

Bemessungsisolationsspannung AC: 690V V

Bemessungsisolationsspannung DC: 1000 V

Schwermetallfrei: Ja

PVC-frei: Ja

Silikonfrei: Ja

Leitungseinführungen: Nein

Brennverhalten nach UL: HB nach UL94

Brennverhalten nach VDE: 650°C nach VDE
0471/ EN 60695

Witterungsbeständigkeit: Nein

Schutzart: IP66/IP67 - nach
EN60529 / DIN VDE
0470-1

Schlagfestigkeit: IK07 nach DIN EN
5012 / VDE 0470
Teil 100

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal): -25 °C

Umgebungstemp. (maximal): 40 °C

Umgebungstemp. (24 Stunden): 35 °C

Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C
(kurzfristig): 95%

Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: 50%