

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Ersatzfiltermatten – SK 3322.700

Stand : 18.03.2015

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Ersatzfiltermatten – SK 3322.700

erstellt am : 18.03.2015 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

**Beschreibung:** Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100°C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.

**Ausführung:** für Filterlüfter

**Material:** Chemiefaser

**Verpackungseinheit:** 5 St.

**EAN:** 4028177156159

**Zolltarifnummer:** 39269097

**eCl@ss 5.1:** 27180706

**eCl@ss 7.0:** 27180706

## Produktmerkmale

**Abmessungen:** Breite: 120 mm  
Höhe: 120 mm  
Tiefe: 12 mm

**Filterklasse nach DIN EN 779:** G2

**Gewicht/VE:** 0,02 kg

Passend für Best.-Nr.: 3238....

## Downloads

**Datenblätter:**  [Technisches Systemhandbuch \(DE\)](#)

**Fachliteratur:**  [Die Rittal Technik-Bibliothek  
DE](#)