



Beispiel

Bestellzeichen: TA342912
Artikelnummer: 5814004
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074060761
E-Nummer:
 Finland: 3435690
 :

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	344	289	117	Schutzart (EN 60529): IP 65
inch:	13.5	11.4	4.6	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	ABS			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe:	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
	Polyamid			
Deckelschraubenmaterial:				Zertifikate:
Deckelschraubenfarbe:	Grau			Fimko
Dichtungsmaterial:	PUR			Gost R
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
MP 3429	Montageplatte			
ARH 2328	Tragschiene TS 35			
DR 316	Tragschiene TS 35			
FP 10674	Wandbefestigungslaschen			
DPS 14553	Plombierpfropfsatz			

