



Beispiel

**Bestellzeichen:** TA131308  
**Artikelnummer:** 5814041  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS  
**Anmerkungen:** grauer Deckel

**EAN Code:** 6418074011497  
**E-Nummer:**  
**Finland:** 3438270  
:

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	130	130	75	Schutzart (EN 60529): IP 65
<b>inch:</b>	5.1	5.1	3.0	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>	ABS			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
	Polyamid			
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>	Polyamid			<b>Zertifikate:</b>
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Grau			Fimko
<b>Dichtungsmaterial:</b>	PUR			Gost R
<b>Temperatur Bereich:</b>				
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 60 °C			
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Zubehör:</b>				
DRM 100	Tragschiene TS 15			
MP 1313	Montageplatte			
FP 10674	Wandbefestigungslaschen			
DPS 14553	Plombierpfropfensatz			

