



Beispiel

Bestellzeichen: TAM090706
Artikelnummer: 5814020
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074011428
E-Nummer:
Finland: 3438263
:

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

| Abmessungen: | Länge | Breite | Höhe | Auswertung: |
|---------------------------------|--------------------------|--------|------|--------------------------------------------|
| mm: | 95 | 65 | 60 | Schutzart (EN 60529): IP 65 |
| inch: | 3.7 | 2.6 | 2.4 | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07 |
| Materials: | | | | Elektrische Isolierung: Voll isoliert |
| Material: | ABS | | | Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja |
| Unterteilfarbe: | RAL 7035 | | | Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB |
| Deckelfarbe: | RAL 7035 | | | Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650 |
| | Polyamid | | | |
| Deckelschraubenmaterial: | | | | Zertifikate: |
| Deckelschraubenfarbe: | Grau | | | Fimko |
| Dichtungsmaterial: | PUR | | | Gost R |
| Temperatur Bereich: | | | | |
| Kurzzeit: | -40 ... 80 °C | | | |
| Dauergebrauch: | -40 ... 60 °C | | | |
| Kurzzeit: | -40 ... 175 °F | | | |
| Dauergebrauch: | -40 ... 140 °F | | | |
| Zubehör: | | | | |
| MP 0907 | Montageplatte | | | |
| DRM 50 | Tragschiene TS 15 | | | |
| FP 10674 | Wandbefestigungsglaschen | | | |
| DPS 14553 | Plombierpfropfensatz | | | |

