





SPRINT Mehrfachdichtungen



Schutzart gemäß EN 60 529:	IP 66
Einsatztemperatur:	-40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
Material:	Thermoplastisches Elastomer
Farbe:	Schwarz, ähnlich RAL 9005
Ausstattung:	- Für den Einsatz mehrerer Leitungen in einer Verschraubung - Für alle SPRINT-Verschraubungen (Polyamid, Messing, Edelstahl)
Varianten:	- Weitere Typen auf Anfrage - Sonderdichteinsätze möglich
Chemische Beständigkeit:	Alkohol, tierische und pflanzliche Fette, schwache Laugen, starke Säuren, Wasser, Ozon
Witterungsbeständigkeit:	Sehr gut

Type	WISKA-No. black/schwarz		 mm		
MFD 12/02/020	10100525	25/250	1 - 2	2	SPRINT 12
MFD 12/04/020	10064392	25/250	0 - 2,0	4	SPRINT 12
MFD 16/02/040	10064393	25/250	2,0 - 4,0	2	SPRINT 16
MFD 16/03/021	10101014	25/250	1 - 2,1	3	SPRINT 16
MFD 20/02/050	10101015	25/250	4 - 5	2	SPRINT 20
MFD 20/02/060	10064395	25/250	4,0 - 6,0	2	SPRINT 20
MFD 20/02/065	10060953	25/250	5 - 6,5	2	SPRINT 20
MFD 20/03/040	10064341	25/250	2,5 - 4,0	3	SPRINT 20
MFD 20/03/045	10102306	25/250	2,5 - 4,5	3	SPRINT 20
MFD 25/01/065	10060954	25/250	4 - 6,5	1	SPRINT 25
MFD 25/01/090	10101016	25/250	7 - 9	1	SPRINT 25
MFD 25/01/105-01/055	10101255	25/250	5 - 10,5	2	SPRINT 25
MFD 25/02/060	10060452	25/250	4 - 6	2	SPRINT 25
MFD 25/02/070	10063995	25/250	5 - 7	2	SPRINT 25
MFD 25/02/080	10060952	25/250	6 - 8	2	SPRINT 25
MFD 25/03/070	10064342	25/250	5,0 - 7,0	3	SPRINT 25
MFD 25/04/060	10064343	25/250	4,0 - 6,0	4	SPRINT 25
MFD 25/05/056	10102023	25/250	4,5 - 5,6	5	SPRINT 25
MFD 32/01/115-01/085	10101256	25/250	8 - 11,5	2	SPRINT 32
MFD 32/03/065	10102169	25/250	4,5 - 6,5	3	SPRINT 32
MFD 32/03/080	10101018	25/250	6 - 8	3	SPRINT 32
MFD 32/03/090	10102170	25/250	7,0 - 9,0	3	SPRINT 32
MFD 32/04/070	10064344	25/250	5,0 - 7,0	4	SPRINT 32
MFD 32/04/080	10064950	25/250	6 - 8	4	SPRINT 32
MFD 32/05/070	10101140	25/250	5,0 - 7,0	5	SPRINT 32
MFD 32/06/060	10064345	25/250	5,0 - 6,0	6	SPRINT 32
MFD 40/03/125	10102054	25/250	11,5 - 12,5	3	SPRINT 40
MFD 40/04/100	10101017	25/250	8 - 10	4	SPRINT 40
MFD 40/06/065	10102171	25/250	5,5 - 6,5	6	SPRINT 40

MFD 40/06/090	10102172	25/250	7,5 - 9,0	6	SPRINT 40
MFD 40/07/070	10064348	25/250	5,0 - 7,0	7	SPRINT 40
MFD 40/07/080	10064347	25/250	6 - 8	7	SPRINT 40
MFD 40/08/060	10064346	25/250	5,0 - 6,0	8	SPRINT 40
MFD 40/09/069	10101427	25/250	6 - 7	9	SPRINT 40
MFD 50/09/080	10064394	25/250	6,0 - 8,0	9	SPRINT 50
MFD 50/25/050	10063102	25/250	4 - 5	25	SPRINT 50
MFD 63/01/131-01/118-03/084-02/064	10101114	25/250	6 - 13	7	SPRINT 63
MFD 63/02/065-01/090	10101223	25/250	5 - 9	3	SPRINT 63
MFD 63/03/065	10101201	25/250	5 - 6,5	3	SPRINT 63

© 2012 WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH
Kisdorfer Weg 28
D-24568 Kaltenkirchen
Telefon: +49 (0)4191 / 508-100
Fax: +49 (0)4191 / 508-209