

Verschluss-Einsätze

Hinweis:

Das universelle Verschluss-System ermöglicht für nahezu jeden Einsatz bzw. jede Kundenvorschrift den passenden Verschluss einzubauen. Was in welche Baugruppe eingebaut werden kann, ist der jeweiligen Produkt-Bestellseite zu entnehmen.



Ausführung A

Material:

Zink-Druckguss

Länge 27 mm	Best.-Nr. SZ
7 mm Vierkant	2460.000
8 mm Vierkant	2461.000
7 mm Dreikant	2462.000
8 mm Dreikant	2463.000
Schraubendreher	2464.000
Daimler-Einsatz	2465.000
3 mm Doppelbart	2466.000
Fiat	2307.000
6,5 mm Dreikant (CNOMO)	2460.650



Ausführung C

Material:

Zink-Druckguss

Länge 41 mm	Best.-Nr. SZ
7 mm Dreikant	2527.000
8 mm Dreikant	2528.000
7 mm Vierkant	2523.000
8 mm Vierkant	2526.000
Daimler-Einsatz	2522.000
3 mm Doppelbart	2483.000



Ausführung D

Material:

Zink-Druckguss

Länge 47 mm	Best.-Nr. SZ
7 mm Dreikant	2555.000
8 mm Dreikant	2556.000
7 mm Vierkant	2557.000
8 mm Vierkant	2558.000
Daimler-Einsatz	2554.000
3 mm Doppelbart	2484.000



Ausführung E

Material:

Kunststoff

	Best.-Nr. KS
7 mm Dreikant	1485.000
8 mm Dreikant	1486.000
7 mm Vierkant	1487.000
8 mm Vierkant	1488.000
Schraubendreher	1489.000
Doppelbart	1492.000



Ausführung F

Material:

Zink-Druckguss

Ausführung	Best.-Nr. TS
7 mm Vierkant	8611.100
8 mm Vierkant	8611.110
6,5 mm Dreikant (CNOMO)	8611.220
7 mm Dreikant	8611.120
8 mm Dreikant	8611.130
Schraubendreher	8611.140
Daimler	8611.150
Doppelbart, 3 mm	8611.160
Fiat	8611.170