



Beispiel

**Bestellzeichen:** CAB P 504023  
**Artikelnummer:** 8104305  
**Beschreibung:** Polyesterschrank  
**Anmerkungen:**

**EAN Code:** 6418074050021  
**E-Nummer:**  
Finland: 3424137  
Dänemark: 8212018028  
Schweden: 2539821  
Norwegen:

Besteht aus: Kabinett Unterteil, Deckel mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß inkl. Plastikschlüssel.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>		515	415	230	Schutzart (EN 60529): IP 66
<b>inch:</b>		20.3	16.3	9.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10
<b>Materials:</b>					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>		Polyester			UV Resistenz: UL 508
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
<b>Deckelfarbe:</b>		RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Dichtungsmaterial:</b>		Polyurethan			<b>Zertifikate:</b>
<b>Temperatur Bereich:</b>					Gost R
<b>Kurzzeit:</b>		-50 ... 160 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 80 °C			
<b>Kurzzeit:</b>		-60 ... 320 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 176 °F			
<b>Zubehör:</b>					
MP 5040		Montageplatte			
MPX 5040		Montageplatte			
MPP 5040		Montageplatte			
MF 5040		Montagerahmen mit DIN-Schienen			
FP 5040-3x18		Frontplatte mit Öffnungen			
FP 5040-D		Frontplatte, geschlossen			
MB CAB		Frontplattenscharnier			

