

## Sicherungsklemmen

### 503 SI/ 2 DS EV

Schraubklemme mit Sicherungshalter 5x20, 2-polig, Drahtschutz,  
Nennquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A



## Bestellinformation

<b>Artikelnummer</b>	19928
<b>VPE</b>	250
<b>EAN</b>	4028012172535

## Ausführung

<b>Ausführung</b>	Schraubklemme mit Sicherungshalter 5x20
<b>Anschlussart</b>	Schraub
<b>Drahtschutz</b>	ja
<b>Polzahl</b>	2
<b>Klemmstellen pro Pol</b>	1
<b>Nennquerschnitt</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nennquerschnitt AWG</b>	22-12
<b>Farbe</b>	grau
<b>PE Funktion</b>	nein
<b>Verriegelung</b>	nein

## Technische Angaben

<b>Nennspannung</b>	400 V
<b>Nennstrom</b>	24 A
<b>Aderquerschnitt min.</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Aderquerschnitt max.</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterart extern flexibel</b>	ja
<b>Leiterart extern mehrdrähtig</b>	ja
<b>Leiterart extern starr</b>	ja
<b>Leiterart flexibel</b>	ja
<b>Leiterart mehrdrähtig</b>	ja
<b>Leiterart starr</b>	ja
<b>Leiterart intern flexibel</b>	ja
<b>Leiterart intern mehrdrähtig</b>	ja
<b>Leiterart intern starr</b>	ja
<b>Umgebungstemperatur min.</b>	-40 °C
<b>Umgebungstemperatur max.</b>	85 °C
<b>Isolierwerkstoff</b>	PA
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	V-2
<b>Kontaktwerkstoff</b>	Messing
<b>Kontaktschraube Montage</b>	0,8x4,0 / $\varnothing$ 0,5 Nm
<b>Durchmesser Befestigungsloch</b>	3,1 mm

