

Sicherungsklemmen

503 SI/ 3 DS EV

Schraubklemme mit Sicherungshalter 5x20, 3-polig, Drahtschutz,
Nennquerschnitt: 2,5 mm², Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A



Bestellinformation

Artikelnummer	19938
VPE	200
EAN	4028012100125

Ausführung

Ausführung	Schraubklemme mit Sicherungshalter 5x20
Anschlussart	Schraub
Drahtschutz	ja
Polzahl	3
Klemmstellen pro Pol	1
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Nennquerschnitt AWG	22-12
Farbe	grau
PE Funktion	nein
Verriegelung	nein

Technische Angaben

Nennspannung	400 V
Nennstrom	24 A
Aderquerschnitt min.	0,5 mm ²
Aderquerschnitt max.	2,5 mm ²
Leiterart extern flexibel	ja
Leiterart extern mehrdrähtig	ja
Leiterart extern starr	ja
Leiterart flexibel	ja
Leiterart mehrdrähtig	ja
Leiterart starr	ja
Leiterart intern flexibel	ja
Leiterart intern mehrdrähtig	ja
Leiterart intern starr	ja
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	85 °C
Isolierwerkstoff	PA
Brennbarkeitsklasse	V-2
Kontaktwerkstoff	Messing
Kontaktschraube Montage	0,8x4,0 / ⌀ 0,5 Nm
Durchmesser Befestigungsloch	3,1 mm

