

# Kennungsschilder zum Ausschneiden

<b>F 0.05A</b>	<b>F 0.08A</b>	<b>F 0.1A</b>	<b>F 0.2A</b>	<b>F 0.25A</b>
Best.-Nr. 533009	Best.-Nr. 533017	Best.-Nr. 533025	Best.-Nr. 533033	Best.-Nr. 533041
<b>F 0.4A</b>	<b>F 0.5A</b>	<b>F 0.63A</b>	<b>F 0.8A</b>	<b>F 1.0A</b>
Best.-Nr. 533050	Best.-Nr. 533068	Best.-Nr. 533076	Best.-Nr. 533084	Best.-Nr. 535907
<b>F 1.25A</b>	<b>F 1.6A</b>	<b>F 2.0A</b>	<b>F 2.5A</b>	<b>F 3.15A</b>
Best.-Nr. 535915	Best.-Nr. 535923	Best.-Nr. 535931	Best.-Nr. 535940	Best.-Nr. 535958
<b>F 4.0A</b>	<b>F 6.3A</b>	<b>F 10.0A</b>		
Best.-Nr. 535966	Best.-Nr. 535974	Best.-Nr. 53 59 82		
<b>MT 0.05A</b>	<b>MT 0.08A</b>	<b>MT 0.1A</b>	<b>MT 0.2A</b>	<b>MT 0.25A</b>
Best.-Nr. 533203	Best.-Nr. 533211	Best.-Nr. 533220	Best.-Nr. 533238	Best.-Nr. 533246
<b>MT 0.4A</b>	<b>MT 0.5A</b>	<b>MT 0.63A</b>	<b>MT 0.8A</b>	<b>MT 1.0A</b>
Best.-Nr. 533254	Best.-Nr. 533262	Best.-Nr. 533270	Best.-Nr. 533289	Best.-Nr. 535800
<b>MT 1.25A</b>	<b>MT 1.6A</b>	<b>MT 2.0A</b>	<b>MT 2.5A</b>	<b>MT 3.15A</b>
Best.-Nr. 535818	Best.-Nr. 535826	Best.-Nr. 535834	Best.-Nr. 535842	Best.-Nr. 535850
<b>MT 4.0A</b>	<b>MT 6.3A</b>	<b>MT 10.0A</b>		
Best.-Nr. 535869	Best.-Nr. 535877	Best.-Nr. 535885		
<b>T 0.05A</b>	<b>T 0.08A</b>	<b>T 0.1A</b>	<b>T 0.2A</b>	<b>T 0.25A</b>
Best.-Nr. 533408	Best.-Nr. 533416	Best.-Nr. 533424	Best.-Nr. 533432	Best.-Nr. 533440
<b>T 0.4A</b>	<b>T 0.5A</b>	<b>T 0.63A</b>	<b>T 0.8A</b>	<b>T 1.0A</b>
Best.-Nr. 533459	Best.-Nr. 533467	Best.-Nr. 533475	Best.-Nr. 533483	Best.-Nr. 533491
<b>T 1.25A</b>	<b>T 1.6A</b>	<b>T 2.0A</b>	<b>T 2.5A</b>	<b>T 3.15A</b>
Best.-Nr. 533505	Best.-Nr. 533513	Best.-Nr. 533521	Best.-Nr. 533530	Best.-Nr. 533599
<b>T 4.0A</b>	<b>T 6.3A</b>	<b>T 10.0A</b>		
Best.-Nr. 533548	Best.-Nr. 533556	Best.-Nr. 533564		

535 214