

Verschraubungen VG M20-K67 6-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Umfangreiches Zubehör für die FieldPower® Boxen.
Leitungsdichtungen, Steckverbinder,
Verriegelungselemente und vieles mehr.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Best.-Nr. | 1909690000 |
| Typ | VG M20-K67 6-12 |
| Ausführung | Verschraubungen, Kabelverschraubung, Polyamid 6, RAL 7035, M 20 x 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248536610 |
| VPE | 50 Stück |

Datenblatt**Verschraubungen
VG M20-K67 6-12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|-------|---------|--------------|--------|
| Länge | 29,2 mm | Nettogewicht | 9,96 g |
|-------|---------|--------------|--------|

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0 | EC000441 | ETIM 3.0 | EC000441 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 4.1 | 27-14-12-09 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-09 | eClass 6.0 | 27-14-91-09 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-09 | | |