

**PICCOLO PC D 65 T**



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC D 65 T  
**Artikelnummer:** 8724007  
**Beschreibung:** Gehäuse PC  
**Anmerkungen:** transparenter Deckel

**EAN Code:** 6418074002105  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3423509  
 Dänemark: 8212001569  
 Italien: 7202030  
 Schweden: 2536844

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>		170	80	65	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>		6.7	3.1	2.6	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
<b>Materials:</b>					
<b>Material:</b>		Polycarbonat			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Deckelfarbe:</b>		Klar transparent			UV Resistenz: UL 508
		Polyamid			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 5V
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>					Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>		Grau			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4X, 6, 6P, 12, 13
<b>Dichtungsmaterial:</b>		Polyurethan			
<b>Temperatur Bereich:</b>					
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 120 °C			<b>Zertifikate:</b>
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 80 °C			Germanischer Lloyd (GL)
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 250 °F			Underwriters Laboratories
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 175 °F			Fimko
<b>Zubehör:</b>					
D-MP		Montageplatte			Europe EN 62208: 2003
DH-3		Tragschiene TS 35			UL Canada
FP 22040		Wandbefestigungslaschen			Gost R

