



<b>DATENBLATT</b>	53112005
<b>SKINTOP® MS- M XL / MSR- M XL</b>	gültig ab : 23.04.2008

Bei der SKINTOP® MS-M XL / MSR-M XL handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Messing mit langem metrischen Anschlussgewinde. Sie eignet sich besonders für den Einsatz im Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, der Chemie, dem Anlagenbau und bei medizinisch-technischen Geräten. Sie erfüllt die hohen Ansprüche an besondere Stabilität und Funktionssicherheit.



#### Die Verschraubung besteht aus:

Zwischenstutzen	Messing, vernickelt
Hutmutter	Messing, vernickelt
Einsatz mit Lamellenkorb	Formstoff auf Polyamidbasis
Dichteinsatz für den Lamellenkorb	Elastomer
Dichtring für die Anschlussseite	Elastomer

#### Technische Merkmale:

Anschlussgewinde:	M 12 bis M 50 nach EN 60 423
Schutzart:	IP 68 - 5 bar, Prüfung nach EN 60529
Temperaturbereich:	- 25° C bis + 100° C
Typausführung:	MS-M XL = Standard MSR –M XL= Standard mit Reduzierungsdichteinsatz

#### Approbation:



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Schmid	Dokument: DB53112005_3DE	Blatt 1 von 1
--	--------------------------	---------------