

PICCOLO PC D 85 T



Beispiel

Bestellzeichen: PC D 85 T
Artikelnummer: 8724008
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: transparenter Deckel

EAN Code: 6418074002129
E-Nummer:
 Finland: 3423511
 Dänemark: 8212001585
 Italien: 7202035
 Schweden: 2536847

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		170	80	85	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		6.7	3.1	3.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					
Material:		Polycarbonat			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Unterteilfarbe:		RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Deckelfarbe:		Klar transparent			UV Resistenz: UL 508
		Polyamid			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 5V
Deckelschraubenmaterial:					Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenfarbe:		Grau			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4X, 6, 6P, 12, 13
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			Zertifikate:
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			Germanischer Lloyd (GL)
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			Underwriters Laboratories
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			Fimko
Zubehör:					
D-MP		Montageplatte			Europe EN 62208: 2003
DH-3		Tragschiene TS 35			UL Canada
FP 22040		Wandbefestigungslaschen			Gost R

