

PICCOLO PC F 65 T



Beispiel

Bestellzeichen: PC F 65 T
Artikelnummer: 8724011
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: transparenter Deckel

EAN Code: 6418074002181
E-Nummer:
 Finland: 3423513
 Dänemark: 8212001624
 Italien: 7202040
 Schweden: 2536850

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		230	80	65	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		9.1	3.1	2.6	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:		Polycarbonat		Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja	
Unterteilfarbe:		RAL 7035		UV Resistenz: UL 508	
Deckelfarbe:		Klar transparent		Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 5V	
		Polyamid		Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
Deckelschraubenmaterial:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4X, 6, 6P, 12, 13	
Deckelschraubenfarbe:		Grau		Zertifikate:	
Dichtungsmaterial:		Polyurethan		Germanischer Lloyd (GL)	
Temperatur Bereich:					Underwriters Laboratories
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C		Fimko	
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C		Europe EN 62208: 2003	
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F		UL Canada	
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F		Gost R	
Zubehör:					
F-MP		Montageplatte			
FM-3		Tragschiene TS 35			
FP 22040		Wandbefestigungslaschen			

