

Artikelbeschreibung

Kurzbeschreibung:

Klemmen mit Überspannungsableiter und direkter Ableitung auf die Tragschiene 35; diese einstufigen Überspannungsableiter sind wahlweise bestückt mit Gasableiter (grob), Varistor (mittel) oder Suppressordiode (fein) der Serie 280.

Merkmale:

- Schutz Ihrer Anlage gegen Überspannung



- Platzsparend dank schmaler Bauform
- Kostenersparnis durch Verhinderung von Stillstandzeiten
- Hohe Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit

Daten

Elektrische Daten

| | |
|------------------------------------|------------|
| Betriebsnennspannung | AC 230 V |
| Höchste Dauerspannung | AC 253 V |
| Bemessungsdauerstrom | 20 A |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ader | 14 A |
| Schutzpegel (8/20 µs) | ≤ AC 706 V |
| Kapazität | ≤ 0,4 nF |

Anschlussdaten

| | |
|----------------------|--|
| Anschlüsse (Anzahl) | 2 |
| Anschluss technik | CAGE CLAMP® |
| Eindrähtiger Leiter | 0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG |
| Feindrähtiger Leiter | 0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG |
| Abisolierlänge | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch |

Geometrische Daten

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Breite | 10 mm / 0.394 inch |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 39,5 mm / 1.555 inch |
| Tiefe | 64 mm / 2.52 inch |

Mechanische Daten

| | |
|------------|----------------|
| Montageart | Tragschiene 35 |
|------------|----------------|

Werkstoffdaten

| | |
|---------|----------|
| Farbe | grau |
| Gewicht | 12.081 g |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------|--------------------|
| Ursprungsland | DE |
| GTIN | 4050821860754 |
| Zolltarifnummer | 85369010000 |
| Produktgruppe | 1 (Reihenklammern) |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-27 |
| eCl@ss 8.0 | 27-14-11-27 |




| | |
|----------|----------|
| ETIM 6.0 | EC000903 |
| ETIM 5.0 | EC000903 |

Passende Produkte

Abschlussplatte

| | | |
|--|---|--|
|  | Art-Nr.: 280-340 Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick | www.wago.com/280-340 |
|  | Art-Nr.: 280-341 Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick | www.wago.com/280-341 |

Isolierungs-Stopp

| | | |
|--|--|--|
|  | Art-Nr.: 280-470 Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm ² "e" (0,14 mm ² "f"); 5 Stück / Strang | www.wago.com/280-470 |
|  | Art-Nr.: 280-471 Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm ² ; 5 Stück / Strang | www.wago.com/280-471 |
|  | Art-Nr.: 280-472 Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm ² ; 5 Stück / Strang | www.wago.com/280-472 |



Brücker
















| | | |
|--|--|--|
|  | Art-Nr.: 280-482 Brückungskamm; isoliert; 2-fach; IN = IN Klemme | www.wago.com/280-482 |
|  | Art-Nr.: 280-483 Brückungskamm; isoliert; 3-fach; IN = IN Klemme | www.wago.com/280-483 |
|  | Art-Nr.: 280-484 Brückungskamm; isoliert; 4-fach; IN = IN Klemme | www.wago.com/280-484 |
|  | Art-Nr.: 280-485 Brückungskamm; isoliert; 5-fach; IN = IN Klemme | www.wago.com/280-485 |
|  | Art-Nr.: 280-490 Brückungskamm; isoliert; 10-fach; IN = IN Klemme | www.wago.com/280-490 |
|  | Art-Nr.: 280-492 Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; 2-fach; IN = IN Klemme | www.wago.com/280-492 |

Werkzeug

| | | |
|--|--|--|
|  | Art-Nr.: 210-720 Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm | www.wago.com/210-720 |
|--|--|--|

Beschriftungsmaterial

| | | |
|--|--|--|
|  | Art-Nr.: 2009-145 Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/2009-145 |
|  | Art-Nr.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/2009-145/000-002 |

| | | |
|--|--|--|
|  | Art-Nr.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/2009-145/000-005 |
|  | Art-Nr.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/2009-145/000-006 |
|  | Art-Nr.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/2009-145/000-007 |
|  | Art-Nr.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/2009-145/000-012 |
|  | Art-Nr.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/2009-145/000-023 |
|  | Art-Nr.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/2009-145/000-024 |
|  | Art-Nr.: 248-501 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte | www.wago.com/248-501 |
|  | Art-Nr.: 248-501/000-002 Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/248-501/000-002 |
|  | Art-Nr.: 248-501/000-005 Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/248-501/000-005 |
|  | Art-Nr.: 248-501/000-006 Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/248-501/000-006 |
|  | Art-Nr.: 248-501/000-007 Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/248-501/000-007 |
|  | Art-Nr.: 248-501/000-012 Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/248-501/000-012 |
|  | Art-Nr.: 248-501/000-017 Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/248-501/000-017 |
|  | Art-Nr.: 248-501/000-023 Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/248-501/000-023 |
|  | Art-Nr.: 248-501/000-024 Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar | www.wago.com/248-501/000-024 |



Downloads

Dokumentation

Weitere Informationen

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------|----------|
| Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung | V 1.0.0 Oct 15, 2018 | PDF 269,1 kB | Download |
|---|-------------------------|-----------------|----------|

smartDATA

CAD Daten

| | | |
|-----------------------------|-----|----------|
| 3D Download 280-502/281-595 | URL | Download |
|-----------------------------|-----|----------|

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.