



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC H 95 G  
**Artikelnummer:** 8724315  
**Beschreibung:** Gehäuse PC  
**Anmerkungen:** grauer Deckel

**EAN Code:** 6418074002273  
**E-Nummer:**  
Finland: 3423417  
Dänemark: 8212001653  
Italien: 7201050  
Schweden: 2536826

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>		170	140	95	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>		6.7	5.5	3.7	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
<b>Materials:</b>					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>		Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
<b>Deckelfarbe:</b>		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 5V
		Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4X, 6, 6P, 12, 13
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>		Grau			<b>Zertifikate:</b>
<b>Dichtungsmaterial:</b>		Polyurethan			Germanischer Lloyd (GL)
<b>Temperatur Bereich:</b>					Underwriters Laboratories
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 120 °C			Fimko
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 80 °C			Europe EN 62208: 2003
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 250 °F			UL Canada
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 175 °F			Gost R
<b>Zubehör:</b>					
H-MP		Montageplatte			
CHM-3		Tragschiene TS 35			
DH-3		Tragschiene TS 35			
FP 22046		Wandbefestigungslaschen			

