



Beispiel

Bestellzeichen: PC M 95 G
Artikelnummer: 8724318
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074002310
E-Nummer:
Finland: 3423419
Dänemark: 8212001763
Italien: 7201060
Schweden: 2536829

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	230	140	95	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	9.1	5.5	3.7	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 5V
	Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4X, 6, 6P, 12, 13
Deckelschraubenfarbe:	Grau			Zertifikate:
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			Germanischer Lloyd (GL)
Temperatur Bereich:				Underwriters Laboratories
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Fimko
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Europe EN 62208: 2003
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			UL Canada
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			Gost R
Zubehör:				
M-MP	Montageplatte			
CHM-3	Tragschiene TS 35			
FM-3	Tragschiene TS 35			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

