



Beispiel

Bestellzeichen: PC MH 125 G
Artikelnummer: 8724319
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074054586
E-Nummer:
Finland: 3423420
Schweden: 2536831

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		230	140	125	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		9.1	5.5	4.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:		Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 5V
		Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4X, 6, 6P, 12, 13
Deckelschraubenfarbe:		Grau			Zertifikate:
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			Germanischer Lloyd (GL)
Temperatur Bereich:					Underwriters Laboratories
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			Fimko
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			Europe EN 62208: 2003
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			UL Canada
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			Gost R
Zubehör:					
M-MP		Montageplatte			
CHM-3		Tragschiene TS 35			
FM-3		Tragschiene TS 35			
FP 22046		Wandbefestigungslaschen			

