

Produktbeschreibung

Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen; Montage mit Gabelschlüssel; Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses



Anwendungsgebiete

- Maschinen
- Geräte
- Gehäuse

Nutzen

- Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen
- Montage mit Gabelschlüssel
- Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262



Technische Daten

Lieferfarbe

RAL 7035 lichtgrau

Temperaturbereich

-40°C bis +100°C

Material

Polyamid, glasfaserverstärkt

Artikelliste

Artikel- nummer	Gewinde außen M1	Gewinde innen M2	SW mm
SKINDICHT® EKU-M			
52100300	12 x 1,5	16 x 1,5	20
52100301	16 x 1,5	20 x 1,5	24
52100302	20 x 1,5	25 x 1,5	29
52100303	25 x 1,5	32 x 1,5	36
52100304	32 x 1,5	40 x 1,5	46
52100305	40 x 1,5	50 x 1,5	55
52100306	50 x 1,5	63 x 1,5	68

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.