



Beispiel

Bestellzeichen: ABS B 65 G
Artikelnummer: 8784303
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074001993
E-Nummer:
Finland: 3423451
Dänemark: 8212001802
Italien: 7211010
Schweden: 2536701

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		110	80	65	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		4.3	3.1	2.6	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:					
Material:		ABS			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Unterteilfarbe:		RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Deckelfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
		Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
Deckelschraubenmaterial:		Polyurethan			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Deckelschraubenfarbe:		Grau			
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:		-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:		-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 140 °F			
Zubehör:					
B-MP		Montageplatte			
B-3		Tragschiene TS 35			
FP 22040		Wandbefestigungslaschen			

