



Beispiel

Bestellzeichen: ABS B 85 G
Artikelnummer: 8784304
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074002013
E-Nummer:
Finland: 3423453
Dänemark: 8212001828
Italien: 7211015
Schweden: 2536704

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		110	80	85	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		4.3	3.1	3.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:					
Material:		ABS			
Unterteilfarbe:		RAL 7035			
Deckelfarbe:		RAL 7035			
Deckelschraubenmaterial:		Polyamid			
Deckelschraubenfarbe:		Grau			
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:		-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:		-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 140 °F			
Zubehör:					
B-MP		Montageplatte			
B-3		Tragschiene TS 35			
FP 22040		Wandbefestigungslaschen			

