



Beispiel

**Bestellzeichen:** ABS C 65 G  
**Artikelnummer:** 8784305  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS  
**Anmerkungen:** grauer Deckel

**EAN Code:** 6418074002075  
**E-Nummer:**  
Finland: 3423455  
Dänemark: 8212001844  
Italien: 7211020  
Schweden: 2536707

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>		140	80	65	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>		5.5	3.1	2.6	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>					
<b>Material:</b>		ABS			
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7035			
<b>Deckelfarbe:</b>		RAL 7035			
		Polyamid			
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>		Polyurethan			
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>		Grau			
<b>Dichtungsmaterial:</b>		Polyurethan			
<b>Temperatur Bereich:</b>					
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 80 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 60 °C			
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 175 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 140 °F			
<b>Zubehör:</b>					
C-MP		Montageplatte			
CHM-3		Tragschiene TS 35			
FP 22040		Wandbefestigungslaschen			

