

**PICCOLO ABS D 65 G**



Beispiel

**Bestellzeichen:** ABS D 65 G  
**Artikelnummer:** 8784307  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS  
**Anmerkungen:** grauer Deckel

**EAN Code:** 6418074002150  
**E-Nummer:**  
Finland: 3423459  
Dänemark: 8212001886  
Italien: 7211030  
Schweden: 2536714

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

| Abmessungen:                    |  | Länge                   | Breite | Höhe | Auswertung:                                       |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------|------|---|
| <b>mm:</b>                      |  | 170                     | 80     | 65   | Schutzart (EN 60529): IP 66/67                    |
| <b>inch:</b>                    |  | 6.7                     | 3.1    | 2.6  | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07                |
| <b>Materials:</b>               |  |                         |        |      |   |
| <b>Material:</b>                |  | ABS                     |        |      | Elektrische Isolierung: Voll isoliert             |
| <b>Unterteilfarbe:</b>          |  | RAL 7035                |        |      | Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja         |
| <b>Deckelfarbe:</b>             |  | RAL 7035                |        |      | Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB        |
|                                 |  | Polyamid                |        |      | Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650               |
| <b>Deckelschraubenmaterial:</b> |  | Polyurethan             |        |      | NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
| <b>Deckelschraubenfarbe:</b>    |  | Grau                    |        |      |   |
| <b>Dichtungsmaterial:</b>       |  | Polyurethan             |        |      |   |
| <b>Temperatur Bereich:</b>      |  |                         |        |      |   |
| <b>Kurzzeit:</b>                |  | -40 ... 80 °C           |        |      |   |
| <b>Dauergebrauch:</b>           |  | -40 ... 60 °C           |        |      |   |
| <b>Kurzzeit:</b>                |  | -40 ... 175 °F          |        |      |   |
| <b>Dauergebrauch:</b>           |  | -40 ... 140 °F          |        |      |   |
| <b>Zubehör:</b>                 |  |                         |        |      |   |
| D-MP                            |  | Montageplatte           |        |      |   |
| DH-3                            |  | Tragschiene TS 35       |        |      |   |
| FP 22040                        |  | Wandbefestigungslaschen |        |      |   |

