

**PICCOLO ABS D 85 G**



Beispiel

**Bestellzeichen:** ABS D 85 G  
**Artikelnummer:** 8784308  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS  
**Anmerkungen:** grauer Deckel

**EAN Code:** 6418074002174  
**E-Nummer:**  
Finland: 3423461  
Dänemark: 8212001912  
Italien: 7211035  
Schweden: 2536717

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>		170	80	85	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>		6.7	3.1	3.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>					
<b>Material:</b>		ABS			
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7035			
<b>Deckelfarbe:</b>		RAL 7035			
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>		Polyamid			
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>		Grau			
<b>Dichtungsmaterial:</b>		Polyurethan			
<b>Temperatur Bereich:</b>					
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 80 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 60 °C			
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 175 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 140 °F			
<b>Zubehör:</b>					
D-MP		Montageplatte			
DH-3		Tragschiene TS 35			
FP 22040		Wandbefestigungslaschen			

Elektrische Isolierung: Voll isoliert  
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja  
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB  
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650  
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13

**Zertifikate:**

