



Beispiel

Bestellzeichen: ABS M 95 G
Artikelnummer: 8784318
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074002334
E-Nummer:
Finland: 3423469
Dänemark: 8212002076
Italien: 7211060
Schweden: 2536729

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	230	140	95	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	9.1	5.5	3.7	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	ABS			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe:	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
	Polyamid			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Deckelschraubenmaterial:				Zertifikate:
Deckelschraubenfarbe:	Grau			
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
M-MP	Montageplatte			
CHM-3	Tragschiene TS 35			
FM-3	Tragschiene TS 35			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

