

Datenblatt | Artikelnummer: 281-407

Prüfstecker; 6 mm breit; Nennstrom 24 A; für 0,08 mm² - 2,5 mm²

www.wago.com/281-407



RoHS 
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Farbe: 

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

| | |
|-----------------|------|
| Bemessungsstrom | 24 A |
|-----------------|------|

Anschlussdaten

| | |
|---------------------------------|--|
| Anschlusstechnik | CAGE CLAMP® |
| Eindrähtiger Leiter | 0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG |
| Feindrähtiger Leiter | 0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG |
| Abisolierlänge | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 1 |
| Gesamte Anzahl der Potentiale | 1 |
| Verdrahtungsart | Frontverdrahtung |

Geometrische Daten

| | |
|--------|-------------------|
| Breite | 6 mm / 0.236 inch |
|--------|-------------------|

Werkstoffdaten

| | |
|-----------|----------|
| Farbe | grau |
| Brandlast | 0.032 MJ |
| Gewicht | 2.219 g |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------|-------------------|
| Ursprungsland | DE |
| GTIN | 4044918255622 |
| Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Produktgruppe | 1 (Reihenklemmen) |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-48 |
| eCl@ss 8.0 | 27-14-11-48 |
| ETIM 6.0 | EC002555 |
| ETIM 5.0 | EC002555 |



Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

| | | | |
|---------|--------------|----------------|----------|
| 281-407 | Oct 12, 2017 | DOC 24,1 kB | Download |
|---------|--------------|----------------|----------|

smartDATA

CAD Daten

| | | |
|---------------------|-----|----------|
| 3D Download 281-407 | URL | Download |
|---------------------|-----|----------|

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.