



PRODUKTTREIHE

FORTLAUFENDES BAND

	Rolle/Karton	Meter/Karton
10mm x 25m Rolle	105	2.625
13mm x 25m Rolle	66	1.650
16mm x 25m Rolle	66	1.650
20mm x 25m Rolle	51	1.275
25mm x 25m Rolle	45	1.125
30mm x 25m Rolle	36	900
38mm x 25m Rolle	27	675
50mm x 25m Rolle	24	600
107mm x 25m Rolle	9	225

KONFEKTIONIERTER KABELBINDER

	Stck./Spule	Spulen/Krt.	Stck./Krt.	
13 x 200mm	750	3	2.250	
20 x 150mm	1.000	7	7.000	
20 x 200mm	750	6	4.500	
20 x 230mm	650	7	4.550	
20 x 330mm	450	7	3.150	
25 x 300mm	500	5	2.500	
10 x 150mm	1.200	4	4.800	
12 x 210mm	700	6	4.200	

VELCRO EUROPE, S.A.
 Ctra. Mataró a Granollers, km 5,8
 E-08310 Argentona (Barcelona)
 Spanien
 Tel: (+34) 93 758 32 98
 Fax: (+34) 93 758 32 86
 E-mail: infovelcro@velcro.es
 www.velcro.es

VELCRO GMBH
 Kleines Wegle, 1
 D-71691 Freiberg am Neckar
 Deutschland
 Tel: (+49) 7141 991 19-0
 Fax: (+49) 7141 991 19-52
 E-mail: info@velcro.de
 www.velcro.de

VELCRO INDUSTRIES FRANCE, S.A.
 31-40 Rue Jacques Robert
 B.P. 862 - F-95508 Le Thillay Cedex
 Frankreich
 Tel: (+33) 1 34 38 78 88
 Fax: (+33) 1 34 38 78 89
 E-mail: info@velcro.fr
 www.velcro.fr

VELCRO ITALIA, S.r.l.
 Via N. Sauro, 12
 I-20043 Arcore (Milano) - Italien
 Tel: (+39) 039 62 70 01
 Fax: (+39) 039 688 20 19
 E-mail: commerciale@velcroitalia.it
 www.velcro.it

VELCRO LIMITED
 1 Aston Way
 Middlewich Industrial Estate
 Middlewich - Cheshire
 CW10 0HS - Großbritannien
 Tel: (+44) 1606 73 88 06
 Fax: (+44) 1606 73 88 14
 E-mail: uksales@velcro.com
 www.velcro.co.uk

FARBEN



FERTIGUNG & VERPACKUNG

- Kann je nach Kundenanforderung perforiert, vorgestanzt oder längs geschnitten werden
- Aufdruck auf Anfrage möglich
- Spulen
- 25 m Rollen oder kleinere Rollen
- Kundenspezifische Verpackung auf Anfrage möglich

LEISTUNG

- Durchschnittl. Schälfestigkeit: 1,33 N/cm *
- Durchschnittl. Scherfestigkeit: 32,2 N/cm² *

* Technische Daten nur zur Referenz

