

Comet



Fass- und Maschinenpumpen

Emulsions- und Ölpumpenset COMET_IN 12 VOLT DC
Artikelnummer: 1660.00.00



Pumpenset besteht aus:

- Tauchpumpe COMET-IN mit 4 m Kabel, Grob-/Faserfeinfilter
- 4 m PVC-Gewebeschauch
- Trafo-Gleichrichter mit Schnurschalter
- Schlauchschelle
- 5er Pack Faserfeinfilter

Leistungsdaten:

Spannung:	12 Volt
Fördermenge:	max. 10,2 l/min
Förderhöhe:	max. 7 m
Verbrauch:	15 - 25 Watt
Pumpen-Ø:	max. 42 mm
Pumpenhöhe:	161 mm

Pumpenset geeignet für die Förderung von:

- Trinkwasser
- Brunnenwasser
- Regenwasser
- leichte Öle, Dieselkraftstoff
- leichte Säuren und Basen (ausgenommen Schwefelsäure)
- Kühlemulsionen, Dielektrika

NICHT FÜR BENZIN GEEIGNET!

