



COMET - PUMPEN
 Systemtechnik GmbH & Co. KG
 Industriestraße
 D - 37308 Pfaffschwende
 Phone: (03 60 82) 436 - 0
 Fax: (03 60 82) 4 36 34
 e-mail: kontakt@comet-pumpen.de
 http://www.comet-pumpen.de

Fass und Maschinenpumpen

1660.00.00
 Emulsions- und Ölpumpen - Set COMET_IN 12 V

1660.00.24
 Emulsions- und Ölpumpen - Set COMET_IN 24 V



bestehend aus:

- Tauchpumpe COMET_IN; bruchssichere, stoßfeste Ausführung; 4 m Kabel, Grobfilter und Faserfeinfilter
- 4 m PVC-Gewebeschauch
- Trafo-Gleichrichter mit Schnurschalter
- Schlauchschelle
- 5er Pack Faserfeinfilter

Besonders geeignet zur Förderung von:

- leichten Ölen, Heizöl und Dieselkraftstoff
- Kühlemulsionen und Dielektrika
- leichten Säuren und Basen (ausgenommen Schwefelsäure)

NICHT FÜR BENZIN GEEIGNET !

Leistungsdaten:

	1660.00.00 Emulsions- und Ölpumpen - Set COMET_IN 12 V	1660.00.24 Emulsions- und Ölpumpen - Set COMET_IN 24 V
Spannung	12 V	24 V
Fördermenge	max. 10,2 l/min	max. 11,2 l/min
Förderhöhe	max. 7 m	max. 7 m
Verbrauch	15 - 25 W	15 - 25 W
Ø / Höhe	max. 42 mm / 161 mm	max. 42 mm / 161 mm

Ersatzteile und Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
1601.57.03	Tauchpumpe COMET-IN, 2 m Kabel
3371.06.00	Trafo-Gleichrichter, pr.: 230 V, sec: 12 V, 2,5 A mit Schnurschalter
3380.05.00	Trafo-Gleichrichter, pr.: 230 V, sec: 24 V, 2,5 A mit Schnurschalter
3052.01.00	Faserfeinfilter 5er-Pack
V4.1135	PVC-Gewebeschauch (Preis pro Meter)
3942.06.00	Schlauchschelle SNP 10
3051.02.01	Filterkorb komplett