

Datenblatt | Artikelnummer: 711-119

Anschlussadapter; 2-polig; für Spulendraht Ø 0,2 bis 1,9 mm; Natur

www.wago.com/711-119



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Farbe:

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Legende Bemessungsdaten

(III / 2) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 2

Anschlussdaten

Polzahl

2

Gesamte Anzahl der Potentiale	2
Anzahl Anschlusstypen	1

Werkstoffdaten

Farbe	natur
Brandlast	0.049 MJ
Gewicht	3.063 g

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4017332725453
Zolltarifnummer	85369010000
Produktgruppe	10 (Trafo-Klemmen)
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
eCl@ss 8.0	27-14-92-14
ETIM 6.0	EC002848
ETIM 5.0	EC002848

Zulassungen / Zertifikate

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	CSA DEKRA Certification B.V.	1101145

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UL UL International Germany GmbH	E45172

Downloads smartDATA

CAD Daten

3D Download 711-119	URL	Download
---------------------	-----	----------



Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.